

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.550 Liquid Cooling Package

Staat: 24-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.550 - Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Klimatisering voor de opstelling in een rij behuizingen. De warme lucht wordt aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen, gekoeld en naar voren in de Cold Cube geblazen.

Functies

| | |
|---------------|---|
| Bestelnr. | SK 3313.550 |
| Uitvoering | CWG |
| Voordelen | <p>Maximale energiebesparing door EC-ventilatorotechniek en IT-gerichte regeling</p> <p>Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator</p> <p>Optimale aanpassingsmogelijkheden door dynamische, continue regeling van de koudwater-volumestroom</p> <p>Door gebruik te maken van de hoge wateraanvoertemperatuur neemt het aandeel aan indirecte vrije koeling toe waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd</p> <p>Gericht koelvermogen door modulaire ventilatoreenheden</p> <p>Ventilatormodulen als n+1 redundantie configureerbaar</p> <p>Standaard 3-fase aansluiting voor elektrische redundantie</p> <p>Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd</p> <p>De scheiding tussen koeling en behuizing voorkomt het binnendringen van water bij het serverrack</p> <p>Een basisoppervlak van max. 0,36 m² voor alle koelvermogens</p> <p>Verbeterde warmteterugwinning door hoge waterterugvoertemperaturen bij toepassing van LCP CW glycol-varianten</p> <p>Aan de voor- en achterzijde optimaal toegankelijk voor onderhoud en service</p> <p>Vervangen van de ventilatormodulen zonder gereedschap</p> |
| Mogelijkheden | <p>De warme lucht wordt uit de ruimte of de Hot Cube aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen en gekoeld naar voren in de Cold Cube geblazen. Een verhoogde vloer is bij dit product niet nodig</p> |

Functies

| | |
|---|--|
| Materiaal | Plaatstaal, gelakt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Opties | Directe aansluiting van extra CMC III-sensoren mogelijk Racks in hoogte 2200 mm |
| Uitvoering | Seriekoeling |
| Monitoring | Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals serverintredelucht-/uittredeluchttemperatuur, wateraanvoer-/retourtemperatuur, waterdoorstroming, koelvermogen, ventilatortoerental en lekkage Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet Integratie in RiZone |
| Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen | 20 kW/2 31 kW/3 35 kW/4 |
| Totaal koelvermogen | 20 kW 31 kW 35 kW |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | Bij 50 Hz: 5.000 m ³ /h |
| Aantal ventilatormodulen in leveringstoestand | 2 |
| Afmetingen | Breedte: 300 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.200 mm |
| Geschikt voor behuizingstype | VX IT |
| Inbouw in een rij behuizingen | Gelijkliggend |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
| Max. koelvermogen | 28 kW |
| Aansluiting (elektrisch) | Aansluitconnector |
| Inschakelduur | 100 % |
| Koelmedium | Water-glycol |
| EC-ventilator | Ja |

Functies

| | |
|---|--|
| Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen | Ja |
| Temperatuurregeling | Traploze ventilatorregeling 2-weg regelkogelafsluiter |
| WATERAANSLUITINGEN | DN 40 (G 1½" buitenschroefdraad) |
| Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.) | 10 bar |
| Waterintredetemperatuur | 15 °C |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 20 |
| Optimized condensate management even at low water flow temperatures | Ja |
| Opties | Directe aansluiting van extra CMC III-sensoren mogelijk Racks in hoogte 2200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 235 kg |
| Brutogewicht | 245 kg |
| Douanetariefnummer | 84158200 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Product omschrijving | SK LCP Rack Flush CW/Glycol 35kW 1200d |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|