


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

Aansluitslang

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Aansluitslang

Flexibele en op lengte in te korten aansluitslang incl. wartelmoeren aan beide zijden om de LCP/ LCU op een vaste leiding aan te sluiten.

Functies

Bestelnr.	SK 3313.614
Uitvoering	Rackkoeling CW
Product omschrijving	Met de wateraansluitkit is de LCU eenvoudig op een vaste, reeds aanwezige waterleiding aan te sluiten. De slangen zijn aan een zijde voorzien van een 90°-bocht en aan de andere zijde van een slangklem die het inkorten van de slang mogelijk maakt.
Materiaal	NBR (binnenzijde) met stalen spiraal en weefselinzet
Lengte	2,5 m
Wateraansluitingen	G ¾" binnenschroefdraad
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	10 bar
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	5,08 kg
Brutogewicht	5,485 kg
Douanetariefnummer	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Product omschrijving	SK aansluitslang, voor LCU CW 3313.610, lengte 2500 mm