

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.115

Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19")

Staat: 4-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.115 - Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m³/h

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

Functies

Bestelnr.	SK 3342.115
Product omschrijving	Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet aansluitgereed Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	480 m³/h
Opmerking	Levertijd op aanvraag
Nominale spanning	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,69 A Bij 60 Hz: 0,69 A
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren	105 mm
Aantal ventilatoren	3
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 52 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,6 kg

Functies

Brutogewicht	2,78 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized) VDE
---------------	-------------------------------