

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8450.000

Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal

Staat: 9-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8450.000 - Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal

Basiskast

De standaard in de kastenbouw uitgevoerd in hoogwaardig roestvaststaal 1.4301 (AISI 304): kastframe met één frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.



Functies

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | VX 8450.000 |
| Materiaal | Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Kastframe en bodemplaat: blank Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt |

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Levering | Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Bodemplaten Achterwand Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-code | IK10 |
| Aantal deuren | 1 |
| Opmerking | Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400. |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 121,9 kg |
| Brutogewicht | 126,4 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | VX-aanbouwkasten, BHD: 800 x 2000 x 600 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat, één deur aan de voorzijde |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)

Certificaten

Oppervlak

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
PCF-declaration