

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.071**

**Sokkelplinten, zijkant, 100 mm,  
roestvaststaal**

Staat: 22-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.071 - Sokkelplinten, zijkant, 100 mm, roestvaststaal voor sokkelsysteem VX

Sokkelplinten van roestvaststaal worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast of voor de interieuropbouw van gekoppelde sokkels gebruikt. De 100 mm hoge plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en onderling te combineren.

## Functies

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestelnr.                  | VX 8620.071   |
| Product omschrijving       | Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm. |
| Materiaal                  | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)  |
| Oppervlak                  | In één richting geschuurd, korrel 400   |
| Levering                   | Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Opmerking                  | De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen  |
| Afmetingen                 | Hoogte: 100 mm  |
| Geschikt voor              | Diepte: = 500 mm  |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Gewicht/VE                 | 2,2 kg  |
| Leveringseenheid           | 2 st.   |
| Nettogewicht               | 1,3 kg  |
| Brutogewicht               | 1,42 kg   |
| Douanetariefnummer         | 94039910  |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| ETIM 9               | EC000721   |
| ECLASS 8.0           | 27182003   |
| Product omschrijving | VX-zijplint, H: 100 mm, voor D: 500 mm, roestvaststaal, 1.4301 |

# Goedkeuringen

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|