


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

Bedieningsbehuizingen HD

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Bedieningsbehuizingen HD

Monitoren, PC's en andere componenten met display zijn in de bedieningsbehuizing hygiënisch en betrouwbaar beschermd. De dakneiging van 30° voorkomt dat voorwerpen blijven liggen en laat vloeistoffen snel wegstromen.

Functies

Bestelnr.	HD 4000.062
Voordelen	Dakhelling 30° naar voren In hoogte verstelbaar montagebord voor beeldscherm tot 24" Houder voor tafel-TFT in hoogte verstelbaar voor beeldschermen tot 24"
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Zichtvenster: polycarbonaat Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 Ruit: Polycarbonaat
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering	Kast rondom gesloten Deur met zichtvenster en ingestoken afdichting Draairichting deur rechts Houder voor tafel-TFT met VESA 75/100 opname
Opties	zonder zichtvenster Montageplaat in plaats van montagebord Uitsparing voor touch panel in plaats van zichtvenster Toetsenbordhouder HD
Afmetingen	Breedte: 810 mm Hoogte voorzijde: 692 mm Hoogte achter: 848 mm Diepte: 266 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 535 mm Zichtvensterhoogte: 325 mm
Materiaaldikte kast	1,5 mm

Funcities

Materiaaldikte deur	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-code	IK08
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	33,2 kg
Brutogewicht	33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	99,56
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	HD PC kastsysteem, modulair, bovendeel met zichtvenster, 810x692/848x266 mm BxH1/H2xD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met VESA adapter voor beeldscherm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------