

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.060 Spanframe

Staat: 25-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.060 - Spanframe

Parallel bewerken van kasten/behuizingen in de bewerkingszone voor kubussen van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. Voor minder ombouwwerkzaamheden en hogere productiviteit.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.060
Uitvoering	Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving	Maakt een parallelle bewerking van kubusvormige kasten/ behuizingen mogelijk met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Opmerking	Toepassing van het spanframe (bestelnr. 4050.080) bij het bewerkingscentrum BC (bestelnr. 4050.230) is uitsluitend mogelijk bij varianten met twee deuren.
Geschikt voor bestelnr.	4050.101 4055.910 4055.911
Suitable for	Perforex BC 1001 HS Perforex MT 1101 Perforex MT 1101 S
Afmetingen spanbare behuizingen max.	Breedte: 200 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 300 mm
Afmetingen spanbare behuizingen min.	Breedte: 85 mm Hoogte: 70 mm Diepte: 70 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	25 kg
Brutogewicht	25 kg
Douanetariefnummer	84669360

Functies

ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Product omschrijving	AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm