

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.101

Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1001 HS

Staat: 29-4-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.101 - Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1001 HS

Voordelige instap in de geautomatiseerde componentmodificatie. Vrijwel alle wand- en vloerstaande kasten zijn eenvoudig en snel te bewerken. Optioneel om te bouwen met machinebewerking.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.101
Uitvoering	Bewerking van vlakke delen Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering Automatische gereedschapscontrole DIN-gereedschap Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving	De Perforex BC 1001 HS is geschikt voor de bewerking van vrijwel alle kasten. Bij dit boor-freescentrum gaat het om de meest compacte en kostenefficiënte machine binnen de Perforex BC-serie.
Voordelen	Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken Eenvoudig te kalibreren en op afstand te onderhouden werkplaatsprogrammering Netwerkcompatibele software met centrale database Geprogrammeerde werkplaatsopdrachten zijn direct beschikbaar en kunnen opnieuw worden gebruikt
Levering	De Perforex BC wordt projectgerelateerd geconfigureerd
Bewerkbaar materiaal	Aluminium Staal Roestvaststaal Kunststof Koper
Machineopties	Behuizingsbewerking 4050.010

Funcities

Machinebesturing	Werkplaatsprogrammering 4-assige CNC-besturing Rittal Optipanel met 24"-monitor
Veiligheid	Beschermend rooster met optische beschermingsvoorziening Afscherming achterzijde bij machine-optie behuizingsbewerking
Interfaces	Koppeling aan verschillende CAD-systemen Overname van DXF-formaten EPLAN Pro Panel Rittal Configuration System
Opmerking	Gereedschapsset op de machine bij aflevering Technische wijzigingen voorbehouden
Montagevlak	Breedte: 3.980 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 3.400 mm
Persluchtaansluiting	6 bar
Aantal gereedschapsplaatsen	18
Tool holder (Pick-up-System)	Ja
Besturingsspanning (DC)	24 V
Nominale stroom max.	32 A
Nominale spanning	400 V, 3~, 50 Hz
Dimensions of clampable cubic parts	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 1.400 mm Diepte: 1.400 mm
Maximum machinable area for cubic parts	Breedte: 750 mm Hoogte: 1.400 mm
Dimensions clamped panels	Breedte: 2.500 mm Hoogte: 1.500 mm
Maximum machinable area for enclosure panels	Breedte: 2.260 mm Hoogte: 1.500 mm
Montagevlak	Breedte: 3.980 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 3.400 mm

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	1.600 kg
Douanetariefnummer	84571090
EAN	4028177804524
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36600890