

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.034

Sokkelplinten, zijkant

Staat: 18-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.034 - Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.



Functies

| | |
|---------------|--|
| Bestelnr. | VX 8660.034 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen | Hoogte: 100 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Diepte: = 800 mm |

Functies

| | |
|----------------------------|--|
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Gewicht/VE | 2,82 kg |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Geschikt voor | voor sokkelsysteem VX, plaatstaal |
| Nettogewicht | 2,14 kg |
| Brutogewicht | 2,816 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Product omschrijving | VX Sokkelplint, zijkant, H: 100 mm, voor D: 800 mm, plaatstaal |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------|
| Verklaringen | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|