

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Crimpautomaat LD-I

Staat: 12-5-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Crimpautomaat LD-I voor Wire Terminal WT 24/36

De elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat met 2-voudig magazijn dient voor de verwerking van losse geïsoleerde adereindhulzen met doorsneden van 4 t/m 6 mm² (AWG 12 – 10) en crimplengten van 10 tot 12 mm. De crimpautomaat LD-I is uitgerust met een interface voor communicatie en volledige integratie van functies in onze Rittal draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal.



Functies

Bestelnr.	AS 4051.022
Product omschrijving	De elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat met 2-voudig magazijn dient voor de verwerking van losse geïsoleerde adereindhulzen met doorsneden van 4 t/m 6 mm ² (AWG 12 – 10) en crimplengten van 10 tot 12 mm. De crimpautomaat LD-I is uitgerust met een interface voor communicatie en volledige integratie van functies in onze Rittal draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal.
Voordelen	Eenvoudige bediening Veilig en snel verwerken van geïsoleerde adereindhulzen Geen insteltijd voor adereindhulzen nodig door het volautomatische 2-voudige magazijn voor 4 en 6 mm ² Door de volledige integratie in de Wire Terminal zijn er geen handmatige stappen bij de draadconfectionering nodig
Technische gegevens	Crimpbereik 4 - 6 mm ² (AWG 12 - 10) Crimplengte bij 4 mm ² : 10 mm (0,39 inch) of 12 mm (0,47 inch) Crimplengte bij 6 mm ² : 12 mm (0,47 inch) Invoerlengte 28 mm (1,10 inch) + crimplengte

Funcities

Opmerking	Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
Geschikt voor bestelnr.	4051.024 4051.036
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	40
Brutogewicht	42
Douanetariefnummer	84798997
EAN	4028177964426

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------