

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132 Wire Station WS 540

Staat: 3-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.



Functies

Bestelnr.	AS 4051.132
Uitvoering	Wire Terminal Edition
Product omschrijving	Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.
Voordelen	<p>Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast</p> <p>Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van voorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal</p> <p>Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten</p> <p>Vorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring</p> <p>Optioneel uit te breiden met tableaus voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen</p> <p>Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak</p> <p>Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap</p>

Funcities

Levering	Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling Aansluitkabel, 7 m Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar 1 Wire Station WS 540 2 tableaux 1 uitbreidingsadapter, links 1 monitorbevestiging 1 werklamp, LED 4 bevestigingsprofielen, verticaal 4 adapterprofielen 1 mini-PC-houder 1 magazijnhouder 1 contactdoosstrook, 5-voudig 1 afvalbak 1 draadpakkethouder, links 1 draadpakkethouder, rechts 1 draadrolhouder, links 1 draadrolhouder, rechts 1 draadgeleiding bevestigingsprofiel, verticaal
Montage-instructie	Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.
Ingangsspanning	230 V AC, 50 Hz
Werkhoogte	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Ja
Toepassingsgebieden	Voor het gebruik in combinatie met de Rittal Wire Terminal WT
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	173,8 kg
Brutogewicht	242,3 kg
Douanetariefnummer	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Functies

Product omschrijving

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. Deze uitvoering is uitgerust met geïntegreerde magazijnhouders, uitbreidingsadapters voor afkortautomaten en een printstelsysteem ten behoeve van de etikettering. Daarnaast worden een LED-werkverlichting en een contactdoosstrook meegeleverd. De intelligente draadtoevoer en draadpakkethouders maken eveneens deel uit van de levering. De extra monitorbevestiging is ideaal voor de weergave en bewerking van bedradingslijsten.

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit