

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.220 Gatenpons rond

Staat: 11-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.220 - Gatenpons rond voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4055.220 |
| Uitvoering | Met 3 snijpunten |
| Levering | Matrijs Stempel Trekbout zonder kogellager |
| Bewerkbaar materiaal | Plaatstaal |
| Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal | 2 mm |
| Ø-gaten | 20,4 mm |
| Voor schroefdraad | M20 |
| Opmerking | Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie slijt-gatenpons rond, roestvaststaal |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Trekbout (Ø x L) | 9,5 x 50 mm |
| Hydraulische trekbout Ø | 9,5 mm 19 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,102 kg |
| Brutogewicht | 0,122 kg |
| Douanetariefnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

Functies

Product omschrijving

AS Pons rond vr plaatstaal Diam 20,4