

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.926

Perforex Milling Terminal MT 2201 S

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.926 - Perforex Milling Terminal MT 2201 S

De Perforex Milling Terminal 2201 biedt standaard een brede ruimte voor werkstukopname met twee deuren. Ideaal voor de bewerking van compleet gelaste kasten/behuizingen en grote vlakke delen.



Functies

Bestelnr.	AS 4055.926
Uitvoering	Gemotoriseerde diepteverstelling 2200 mm Bewerking van wandkasten Bewerking van vlakke delen Met twee deuren Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering Automatische gereedschapscontrole DIN-gereedschap Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving	De Perforex Milling Terminal is een CNC-machine met 4 assen. De machine dient voor het modifieren van standaard kasten en biedt een automatische bewerking van vlakke en kubusvormige delen. Daarnaast dient de machine voor het aanbrengen van bijv. boringen, schroefdraad en uitsparingen. De Perforex Milling Terminal 2201 biedt standaard een brede ruimte voor werkstukopname met twee deuren. Ideaal voor de bewerking van compleet gelaste behuizingen.

Funcities

Voordelen	<p>Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie</p> <p>Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit</p> <p>Dataconsistentie dankzij netwerkgebaseerde software</p> <p>Eenvoudige bediening door overzichtelijke HMI en een 24"-display</p> <p>Automatische gereedschapswisseling en geïntegreerde meting van de gereedschapslengte</p> <p>Gereedschapsparende bewerking dankzij minimaalsmeersysteem en aandrukschotel</p> <p>Automatische spaanafzuiging bij het boren en frezen</p> <p>Met de krachtige spindel is een snelle, exacte en betrouwbare bewerking gewaarborgd</p> <p>Intuïtief spansysteem met pneumatische spaninrichting – geoptimaliseerd voor kast-/behuizingscomponenten</p>
Levering	De Perforex MT S wordt projectgerelateerd geconfigureerd
Bewerkbaar materiaal	Aluminium Staal Roestvaststaal Kunststof Koper
Machineopties	Signaalzuil 4055.954 Toegang rechts 4055.952 Draagarmsysteem 4055.951 Spanhoogtevergroting 4050.035 Toegang links 4055.950
Machinebesturing	Opdrachtregeling met Rittal Panel Processing Center (RiPPC) Bediening met Rittal HMI
Veiligheid	Veiligheidshek volgens DIN EN ISO 13857 Optische beveiliging aan de voor- en achterzijde van de machine Veilig afremmen van de assen, ook bij uitval van de spanning
Interfaces	Rittal Panel Processing Center (RiPPC) Eplan Pro Panel Rittal Configuration System Import van DXF-gegevens
Opmerking	Technische wijzigingen voorbehouden

Functies

Montagevlak	Breedte: 5.050 mm Hoogte: 2.400 mm Diepte: 4.550 mm
Persluchtaansluiting	6 bar
Gewicht werkstuk bij bewerking van vlakke delen (max.)	250 kg
Gewicht werkstuk bij bewerking van kasten/behuizingen (max.)	300 kg
Aantal gereedschapsplaatsen	21
Bewerkingsnauwkeurigheid	± 0,2 mm
Snelheid X-/Y-as	60.000 mm/min
Snelheid Z-as	12.000 mm/min
Spindeltoerental (max.)	21.000 rpm
Spindelvermogen (max.)	11 kW
Besturingsspanning (DC)	24 V
Nominale stroom max.	6,2 A
Nominale spanning	3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Bewerkingssnelheid (max.)	1.500 mm/min
Afmetingen spanbare behuizingen min.	Breedte: 100 mm Hoogte: 100 mm Diepte: 140 mm
Afmetingen spanbare behuizingen max.	Breedte: 2.300 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 2.200 mm
Afmetingen spanbare vlakke onderdelen min.	Breedte: 100 mm Hoogte: 100 mm Diepte: 1,25 mm
Afmetingen spanbare vlakke onderdelen	Breedte: 2.300 mm Hoogte: 1.550 mm Diepte: 5 mm

Funcities

Maximum machinable area for enclosure panels	Breedte: 2.300 mm Hoogte: 1.700 mm
--	---------------------------------------

Max. bewerkbare oppervlakken bij kasten/behuizingen	Breedte: 2.300 mm Hoogte: 1.600 mm
---	---------------------------------------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Nettogewicht	3.200 kg
--------------	----------

Brutogewicht	3.200 kg
--------------	----------

Douanetariefnummer	84596110
--------------------	----------

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit