


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.160 Montagebeugel

Staat: 12-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.160 - Montagebeugel voor VX IT 19"

Montagebeugel voor VX IT-19"-profielen, voor bevestiging van de inch-profielen, in VX IT-netwerkbehuizingen/serracks.

## Functies

Bestelnr.	VX 5302.160
Uitvoering	voor dynamisch VX IT 19"-profiel
Product omschrijving	Voor bevestiging van de 19"-profielen in VX IT netwerk- en serracks.
Voordelen	De potentiaalvereffening van de profielen vindt direct via de bevestiging plaats
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,68 kg
Brutogewicht	0,793 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Montagebeugel voor dynamische VX IT-19"-profielen, voor bevestiging van de inch-profielen, in VX IT-netwerkbehuizingen/serracks. De bevestiging vindt bij racks met een breedte van 600 mm direct aan het frame plaats

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring