

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9306.000 Ex-kasten

Staat: 29-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9306.000 - Ex-kasten Roestvaststaal, lege kast met geschroefde deksel

Ex-kasten met geschroefde deksel, roestvaststaal



Functies

Bestelnr.	KEL 9306.000
Uitvoering	Ex-kasten
Toepassingsgebieden	Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten Beschermlasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde siliconenaafdichting
Oppervlak	Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 µm
Levering	Behuizingen Deksel
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Ja

Funcities

Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,7 kg
Brutogewicht	3,9 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Product omschrijving	KE Ex-kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), lege kast met geschroefde deksel, 300x300x120 mm BxHxD

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
---------------	--