

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.380 OM-adapters

Staat: 13-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.380 - OM-adapters met aansluitkabel



## Functies

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr.                         | SV 9340.380   |
| Uitvoering                        | met aansluitkabel   |
| Materiaal                         | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0  |
| Kleur                             | Behuizing: RAL 7035   |
| Aansluitdraden (AWG)              | AWG 10  |
| Nominale stroom max.              | 32 A  |
| Nominale spanning                 | 690 V, 3~   |
| Elektrische waarden UL (SCCR)     | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm   |
| Lengte aansluitkabel              | 130 mm  |
| Montagerailtype                   | Frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V   |
| Opmerking                         | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken  |
| Aantal polen                      | 3-polig   |

# Funcities

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Afmetingen                 | Breedte: 45 mm<br>Hoogte: 208 mm  |
| Montagerails aantal/hoogte | 2 / 10 mm   |
| Geschikt voor railkoper    | Hoogte: 5, 10 mm  |
| Frame (B x H)              | 45 mm x 170 mm  |
| Toelatingen                | UL  |
| Leveringseenheid           | 1 st.   |
| Nettogewicht               | 0,259 kg  |
| Brutogewicht               | 0,3 kg  |
| Koperaandeel (kg / stuk)   | 0,074   |
| Douanetariefnummer         | 85369095  |
| ETIM 9                     | EC001531  |
| ECLASS 8.0                 | 27370304  |
| Product omschrijving       | SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, met 2 DIN-rails, met aansluitdraden AWG 10 |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)           |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |