

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.400 OM-adapters

Staat: 25-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.400 - OM-adapters met aansluitkabel



Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9340.400 |
| Uitvoering | met aansluitkabel |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 |
| Aansluitdraden (AWG) | AWG 12 |
| Nominale stroom max. | 25 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Lengte aansluitkabel | 130 mm |
| Montagerailtype | Frame, 1 x TS 45D, 2 x TS 45D-V |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Aantal polen | 3-polig |

Functies

| | |
|----------------------------|---|
| Afmetingen | Breedte: 90 mm Hoogte: 208 mm |
| Montagerails aantal/hoogte | 3 / 10 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Frame (B x H) | 45 mm x 170 mm |
| Toelatingen | UL |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,47 kg |
| Brutogewicht | 0,473 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,036 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV OM-adapter, maximaal 25A, 3-polig, met 2 frames 45x170 mm BxH, B=90 mm, met 3 DIN-rails, met aansluitdraden AWG 12 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |