Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.790
OM-adapters

Staat: 31-10-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.790 - OM-adapters met aansluitkabel

Functies

Bestelnr.	SV 9340.790
Uitvoering	met aansluitkabel
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)	AWG 10
Nominale stroom max.	32 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Elektrische waarden UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Lengte aansluitkabel	165 mm
Montagerailtype	Frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 208 mm
Montagerails aantal/hoogte	2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)	45 mm x 170 mm
Toelatingen	UL

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,284 kg
Brutogewicht	0,303 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,077
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, met 2 DIN-rails, met aansluitdraden AWG 10

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK