

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.004 Railsteun PLS

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - Railsteun PLS

Voor PLS geprofileerd railkoper 800 A/1600 A, 3- en 4-polig.



Functies

Bestelnr.	SV 9342.004
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Nominale spanning	1000 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper PLS 1600, Circuit Breaker max. 1200A, DIVQ/7
Opmerking	Voor UL-toepassingen is toepassing van een bodemprofiel noodzakelijk UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
Railkoperuitvoering	PLS 1600 PLUS
Aantal polen	4-polig
Geschikt voor railkoper	PLS 1600
Geschikt voor bestelnr.	3516.000 3527.000 3528.010 3529.000
Met interne bevestiging	Ja
Hartafstand systeemstroomrails	60 mm
Toelatingen	UL

Funcities

Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	2,2 kg
Brutogewicht	2,321 kg
Douanetariefnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Product omschrijving	SV Stroomrailsteun voor PLS railkoper, 1600 A, 1000VAC, 4-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging, UL listed

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK