

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.254 Aansluitadapters

Staat: 3-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.254 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SV 9342.254 |
| Materiaal | Afdekking: ABS Chassis: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Nominale stroom max. | 250 A |
| Nominale spanning | 690 V, 4~ |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7 |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Aantal polen | 4-polig |
| Afmetingen | Breedte: 118 mm Hoogte: 270 mm |
| Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen | 35 - 120 mm ² |
| Aansluiting van ronde aders, samengeslagen | 35 - 120 mm ² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |

Functies

| | |
|--|---|
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H) | 18,5 x 15,5 mm |
| Toelatingen | UL |
| Voor raildikte | 120 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,17 kg |
| Brutogewicht | 1,18 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,222 |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV Aansluitadapter, 250A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm ² , klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibel, boven-/onderaansluiting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |