

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.440

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw

Staat: 12-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.440 - Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.

Functies

| | |
|----------------------------------|---|
| Bestelnr. | DK 5501.440 |
| Product omschrijving | Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten. |
| Voordelen | Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden |
| Toepassingsgebieden | Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Distance between mounting levels | 645 mm |
| Lengte | 575 mm |
| Inbouwmogelijkheden | voor 19"-profielen, standaard |
| Montage-instructie | De 19"-niveauafstand in de VX IT moet vóór de montage overeenkomstig worden aangepast |
| Belastbaarheid | 800 N, statisch |
| Opmerking | Effectief montagevlak per zijde 35 mm |
| Montagevlak | Breedte: 35 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT TS IT TX CableNet |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 1,6 kg |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Brutogewicht | 1,74 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 5,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | Glijrail 1 HE vaste inbouw tbv TS-IT, 19 inch-niveaustand 645 mm, belastbaarheid 80 kg statisch, plaatstaal verzinkt |