

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.665

Legbord, vaste inbouw

Staat: 25-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.665 - Legbord, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.

Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Bestelnr. | DK 5501.665 |
| Voordelen | Montage zonder gereedschap, montage door één persoon |
| Toepassingsgebieden | In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveauafstanden |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwmogelijkheden | 19"-L-profielrails voor en achter 19"-montageframes voor en achter |
| Belastbaarheid | 50 kg |
| Afmetingen | Breedte: 484 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT TS IT TE TX CableNet |
| Niveaufstand | 600 - 900 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 6,47 kg |
| Brutogewicht | 6,62 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | TS-IT Legbord 1/2 HE, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveaufstand 600-900 mm, belastbaarheid 50 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005 |