

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.020

# NH-zekeringlastscheiden

Staat: 30-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.020 - NH-zekeringlastscheideners met elektronische zekeringbewaking

## Functies

Bestelnr.	SV 9343.020
Uitvoering	Voor 60 mm railsystemen
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 13 mm Hoogte klemruimte: 13 mm
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	160 A
Nominale spanning	400 V - 690 V, 3~
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 194 mm
Aansluiting van ronde aders	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen	3-polig
met elektronische zekeringbewaking	Ja

## Funcities

Doorsnede ronde ader	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1,02 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,2
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm <sup>2</sup> , 3-polig, 106x194mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, ESÜ

## Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK