

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.230

## RiLineX-aansluitadapter

Staat: 6-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.230 - RiLineX-aansluitadapter

RiLineX-aansluitadapter voor 60 mm-railsystemen. Het apparaat is voorzien van een schroefbevestiging waardoor het geschikt is voor railkoperdikten tussen 5 en 10 mm.



## Functies

Bestelnr.	RX 9360.230
Voordelen	Bevestiging op het railsysteem en kabelaansluiting met slechts één schroef
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005
Nominale stroom (max.)	375 A
Nominale stroom max.	630 A
Nominale stroom ronde ader	630 A
Nominale stroom ronde ader (UL)	600 A
Nominale stroom gelamelleerd railkoper	790 A
Nominale stroom gelamelleerd railkoper (UL)	760 A
Elektrische waarden UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, onbeschermd 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7

# Funcities

Afgaande aansluiting	boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 126,8 mm Hoogte: 239,4 mm Diepte: 104,6 mm
Aansluiting van ronde aders	95 - 240 mm <sup>2</sup>
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	24 x 20 mm
Nominale spanning	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC/EN 61439-1 UL 508
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	12 kV
Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1.000 V
Vermogensverlies max.	20 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Leveringseenheid	1 st.

# Funcities

---

Nettogewicht	1,5 kg
Brutogewicht	1,62 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX-aansluitadapter 3-polig, BH: 128x240 mm, aderaansluiting max. 240 mm <sup>2</sup> , aansluitruimte BH: 24x20 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration