


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6710.000

## CX lessenaar middendeel

Staat: 21-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6710.000 - CX lessenaar middendeel

Vier breedtematen vormen de brug voor een twee- of driedelige opbouw van het CX-lessenaarsysteem.



## Functies

Bestelnr.	CX 6710.000
Uitvoering	Middendeel
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizingen Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen	Breedte: 600 mm Diepte: 745 mm
Hoogte voorzijde	130 mm
Hoogte achter	200 mm

# Funcities

IK-code	IK10
Opmerking	Voor het afsluiten van het lessenaar middendeel is een afdekplaat nodig Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-onderdeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-onderdeel en een lessenaar-bovendeel nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Basismateriaal	Plaatstaal
Afmetingen	Breedte: 600 mm
Aantal sluitingen	2
Uitvoering sluiting	Knevelsluiting
Binnenwerk	3 mm dubbelbaard
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	19 kg
Brutogewicht	20,6 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	CX-lessenaarsysteem, lessenaar middendeel, B: 600 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit