

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6710.500

Lessenaar-middendelen voor 2-delige opbouw

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6710.500 - Lessenaar-middendelen voor 2-delige opbouw

Vier breedten ronden het lessenaarsysteem af.

Functies

Bestelnr.	TP 6710.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizingen Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing
IK-code	IK08
Basismateriaal	Plaatstaal
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 240 mm Diepte: 732 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	21,078 kg
Brutogewicht	22,187 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000784

Funcities

ECLASS 8.0

27180504

Product omschrijving

TopConsole-systeem TP, lessenaar-middendeel voor 2-delige opbouw, BD: 600x732 mm, plaatstaal

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK