

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6711.000

## CX lessenaar middendeel

Staat: 28-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6711.000 - CX lessenaar middendeel

Vier breedtematen vormen de brug voor een twee- of driedelige opbouw van het CX-lessenaarsysteem.



## Functies

|                  |  |
|------------------|--|
| Bestelnr.        | CX 6711.000  |
| Uitvoering       | Middendeel   |
| Materiaal        | Kast: plaatstaal, 1,5 mm<br>Lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting  |
| Oppervlak        | Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak  |
| Kleur            | RAL 7035   |
| Levering         | Behuizingen<br>Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig<br>Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Afmetingen       | Breedte: 800 mm<br>Diepte: 745 mm  |
| Hoogte voorzijde | 130 mm   |
| Hoogte achter    | 200 mm   |

# Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| IK-code                             | IK10   |
| Opmerking                           | Voor het afsluiten van het lessenaar middendeel is een afdekplaat nodig<br>Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-onderdeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig<br>Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-onderdeel en een lessenaar-bovendeel nodig |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55  |
| Protection category NEMA            | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Basismateriaal                      | Plaatstaal   |
| Afmetingen                          | Breedte: 800 mm  |
| Aantal sluitingen                   | 2  |
| Uitvoering sluiting                 | Knevelsluiting   |
| Binnenwerk                          | 3 mm dubbelbaard   |
| Sluiting                            | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting<br>Aantal sluitingen: 2<br>Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 25 kg  |
| Brutogewicht                        | 27 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC000784   |
| ETIM 8                              | EC000784   |
| ECLASS 8.0                          | 27180504   |
| Product omschrijving                | CX-lessenaarsysteem, lessenaar middendeel, B: 800 mm   |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit