

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.022

RiLineX-zekeringhouder

Staat: 6-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.022 - RiLineX-zekeringhouder

Compacte RiLineX-zekeringhouder voor 60 mm-railsystemen. Voor cilinderzekering 10 x 38 mm met optische LED-zekeringbewaking. Voor een veilige contactering van de cilinderzekeringen is het apparaat voorzien van speciale zekeringhouders die in geopende toestand afsluitbaar en in gesloten toestand verzegelbaar zijn. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met veerdrukklemmen t/m 6 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap met semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.



Functies

Bestelnr.	RX 9364.022
Voordelen	<ul style="list-style-type: none">Veilige contactering van de smeltpatronen (zonder schroefdoppen)Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mmOptische LED-zekeringbewakingSpanningstest via separate openingOnderhoudsvrije veerdrukaansluiting t/m 16 mm²Volledige aanraakbeveiliging zonder extra toebehoren zoals schroefdoppen
Productwijziging	(Secundair)
Materiaal	<ul style="list-style-type: none">Polyamide (PA 6)Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	<ul style="list-style-type: none">RAL 35745RAL 9005
Aansluiting (elektrisch)	Veerdrukklem
Nominale stroom max.	32 A

Functies

Nominale spanning	400 V AC
Afgaande aansluiting	onder
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 17,8 mm Hoogte: 262,5 mm Diepte: 95 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 6 mm ²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen AWG	AWG 16 - AWG 10
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	1,5 - 6 mm ²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen AWG	AWG 16 - AWG 10
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nominale spanning	400 V AC
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC/DIN EN 60 947-3
Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Vermogensverlies max.	3 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C

Funcities

Luchtvochtigheid (niet condensierend)	10...90 %
Gebruikscategorie	AC-20B (400 V/100 A)
Smeltpatronen	10 x 38 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,008 kg
Brutogewicht	1,014 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,043
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
Product omschrijving	RX Zekeringhouder 32 A, 3-polig, 10 x 38 mm, met LED, B: 18 mm

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
PCF-declaration