Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.552
Stroomtransformator

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SV 9393.552 - Stroomtransformator

Functies

Bestelnr.	SV 9393.552
Uitvoering	Uitgangsspanning 333 mV
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005
Levering	2 plug-in-voeten 2 isolatiekappen 1 primaire railklem 2 draadstiften
Geschikt voor railkoper	30 x 15 20 x 20
Primary current	200 A
Normen	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV-voorschrift 3
Afmetingen	Breedte: 60 mm Hoogte: 80 mm Diepte: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insuslation material (class)	F

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,27 kg
Brutogewicht	0,279 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
Product omschrijving	SV Stroomtransformator 200 A, 28 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit