

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.611

# CMC III online-comforthandgriep VX

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.611 - CMC III online-comforthandgreep VX met Master-Key-functie voor VX, VX IT

Online comforthandgreep met Master-Key-functie



## Functies

Bestelnr.	IT 7030.611
Product omschrijving	Ten behoeve van de deurvergrendeling, bewaking van de handgriephendel en statusindicatie. De handgreep is direct met een voedingsspanning van 24 V DC te openen of via de CMC III Access Control op het CMC III-systeem of de IoT-interface aan te sluiten.
Voordelen	Remote-aansturing en omvangrijke functies voor een geautomatiseerde toegangscontrole door koppeling met CMC III of IoT-interface, bijv. activering via een optioneel codeslot of een transponderlezer Optische LED-statusindicatie van de handgreep of het hogere CMC III-systeem in het rack Individuele aansturing en kleurkeuze via CMC III of IoT-interface te configureren Vorbereid voor de toepassing van een profielcilinder met een totale lengte van 40 mm volgens DIN 18 252
Materiaal	Zinkspuitwerk Kunststof
Kleur	RAL 9005

# Funcities

Levering	Comforthandgreep voor halve profielcilinders Aansluitkabel RJ12, 2,9 m Handgreepadapter voor VX IT-aluminium zichtdeur en VX IT-aluminium-plaatstalen deur, geventileerd (draairichting deur rechts/links) Incl. bevestigingsmateriaal
bij DC	0,06 A
Aantal deelnemers PU compact (max.)	2
Aantal deelnemers PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 stuks bij energievoorziening via PoE
Afmetingen	Breedte: 41 mm Hoogte: 386 mm Diepte: 42 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX IT
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,02 kg
Brutogewicht	1,039 kg
Douanetariefnummer	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMC III VX Bedraad Comforthandle RAL9005

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit