

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.201 Contactdoosstrook

Staat: 2-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.201 - Contactdoosstrook voor IEC-stekers

Contactdoosstroken in diverse uitvoeringen voor bevestiging in frames, wandverdelers, DK horizontaal of 19" (482,6 mm)-niveau.



Funcities

Bestelnr.

DK 7240.201

Product omschrijving

De contactdoosstroken zijn leverbaar in verschillende landvarianten met verschillende functie-elementen. De nadruk werd vooral gelegd op een praktijkgerichte en universele bevestiging: met een in vier standen verstelbare beugel wordt een gevarieerde bevestigingsmogelijkheid verkregen. Zo kunnen bijv. de 482 mm lange contactdoosstroken desgewenst worden gemonteerd op 482,6 mm (19")-profielen, aan het 19"-montageframe, aan het behuizingsframe of achter in de wandpatchkast. Contactdoosstroken die langer zijn dan 482 mm kunnen uitsluitend aan het behuizingsframe worden gemonteerd. Zonder extra bevestigingstoebehoren kan de contactdoosstrook op alle profielen met het 25 mm-raster worden gemonteerd. Dat vereenvoudigt de keuze aanzienlijk, biedt extra flexibiliteit en bespaart op opslagkosten. Ook aan het geleiden van de voedingskabel is gedacht. Bij de montage op een 482,6 mm (19")-profiel is er voldoende ruimte om de voedingskabel zonder te knikken tussen de wandcontactdoos en het profiel te geleiden. Door de afdekking van de contactdoosstrook onder een hoek van 45° te plaatsen, is een onbeperkte toepassing van hoekconnectoren mogelijk.

Funcities

Voordelen	Praktijkgerichte en universele bevestiging Flexibiliteit bespaart op opslagkosten Aan het 19"-profiel is er voldoende ruimte om de voedingskabel zonder te knikken tussen de contactdoosstrook en het profiel te geleiden.
Materiaal	Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd Contactdoosopeningen: polycarbonaat
Levering	Contactdoosstrook 2 bevestigingsbeugels Incl. bevestigingsmateriaal Geïntegreerde fijnzekering 5 x 20 mm (10 A) Zonder aansluitkabel, moet door de klant worden geleverd
Uitvoering	Met IEC-contrasteker
Contactdozen	9 x Contrastekker CEI C13
Afmetingen	Hoogte: 44 mm Diepte: 44 mm Lengte: 482,6 mm
Lengte aansluitkabel	2 m
Aansluitkabel (type)	H05VV-F3G1,5
Bevestigingsmaat	452,5 mm
Tolerantie bevestigingsmaat	25 mm
Nominale spanning	250 V AC, 50 Hz
Nominale spanning	250 V AC, 50 Hz
Nominale stroom (max.)	10 A
Aansluiting (elektrisch)	IEC 60320: C14
Inbouwmogelijkheden	Componenten met 25 mm-raster IT wandpatchbehuizing, achterzijde, dwars (voor zover voldoende breed) Kastframe 19"-niveau

Funcities

Opmerking	Afhankelijk van de toepassing is het raadzaam om ter voorkoming van storingen als gevolg van pieken bij inschakelen een laststroomreserve te hanteren Bevestigingsafstand variabel binnen een bereik van 25 mm, de maat boringsmidden - boringsmidden van de montagebeugels is aangegeven.
Normen	Contactdozen: DIN VDE 0620-1
Kleur contactdoos	Zwart
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,54 kg
Brutogewicht	0,61 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK Wandcontactdoosstrook, steker type C13, voor IEC stekers met IEC-contrasteker, 10A, 9 contactdozen, L=482,6 mm, voor frame/wandpatchkast, dwars/19 inch bevestiging

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------