

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Borstelstrip, verticaal

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Borstelstrip, verticaal voor VX IT

Dient binnen de netwerkverdeler als flexibele afsluitplint, maakt hierbij een comfortabele kabelgeleiding mogelijk vanuit het verdelergebied aan de zij- en achterkant naar het verbindingsniveau aan de voorkant.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | DK 7827.544 |
| Product omschrijving | Dient binnen de netwerkverdeler als flexibele afsluitplint, die het rangeergebied naast het 19"-montageniveau elegant afdekt. De borstelstrip maakt hierbij een comfortabele kabelgeleiding mogelijk vanuit het verdelergebied aan de zij- en achterkant naar het verbindingsniveau aan de voorkant. De noodzakelijke vrije ruimte voor het montageniveau bedraagt min. 75 mm. De montage van de borstelstrip vindt plaats zijdelings van het verticale profielframe, op horizontale of verticale chassis. |
| Materiaal | Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB |
| Borstellengte | 95 mm |
| Lengte | 950 mm |
| Montage-instructie | Bij bevestiging aan de 19"-profielen is inkorten van de borstelstrip noodzakelijk |
| Afmetingen | Lengte: 950 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT Hoogte: 2.000 mm |
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Nettogewicht | 1,8 kg |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Brutogewicht | 2,213 kg |
| Douanetariefnummer | 96035000 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Product omschrijving | TS-IT Borstelstrip verticaal voor afdichting, voor kashoogte 2000 mm |