

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.380

Systemstroomrail E-Cu

Staat: 15-5-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.380 - Systeemstroomrail E-Cu met geïntegreerde boringen

Geschikt voor de directe inbouw in kastsystemen, railsteunen, PE-PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combibeugels en koppelstroken E-Cu.

Functies

Bestelnr.	SV 9661.380
Product omschrijving	Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
Materiaal	E-Cu
Ø hole	11 mm
Afmetingen	Lengte: 765 mm
Geschikt voor	Breedte: = 800 mm
Doorsnede	Vlak railkoperbreedte: 10 mm Vlak railkoperdikte: 30 mm
Leveringseenheid	2 st.
Gewicht/VE	4,15 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	2.055
Douanetariefnummer	74071000
EAN	4028177546813
ETIM 7.0	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK