

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.165

NH-lastseparatorstrook

Staat: 18-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.165 - NH-lastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9677.165 |
| Uitvoering | 3-polig schakelbaar |
| Mogelijkheden | Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016 |
| Voor NH-grootte | 1 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm |
| Afgaande aansluiting | boven |
| Aansluiting (elektrisch) | Schroef M12 |
| Installation type | Schroefbevestiging |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale spanning | 800 V (AC), 3~ |
| Nominale stroom max. | 250 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Afmetingen | Breedte: 100 mm Hoogte: 772 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 6 - 240 mm ² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 10 mm |

Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 10,84 kg |
| Brutogewicht | 11,94 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 2,868 |
| Douanetariefnummer | 85361090 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Product omschrijving | NH-Lastscheiderstrook DIN1, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, bovenaansluiting bout M12, schroefbevestiging |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|