


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.310

# NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 2-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.310 - NH-zekeringlastscheiderstrook

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

## Functies

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Bestelnr.                         | SV 9677.310  |
| Uitvoering                        | 1-polig schakelbaar  |
| Materiaal                         | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0<br>Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper              |
| Kleur                             | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7001<br>Handgreep: RAL 7016   |
| Voor NH-grootte                   | 3  |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm   |
| Afgaande aansluiting              | boven/onder  |
| Aansluiting (elektrisch)          | bout M12   |
| Aantal polen                      | 3-polig  |
| Nominale spanning                 | 800 V (AC), 3~   |
| Nominale stroom max.              | 630 A  |
| Opmerking                         | Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt |
| Test specification                | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)   |
| Voor stroomtrafo-inbouw           | Ja   |
| Afmetingen                        | Breedte: 100 mm<br>Hoogte: 670 mm  |
| Aansluiting van ronde aders       | 6 - 240 mm <sup>2</sup>  |
| Geschikt voor railkoper           | Hoogte: 10 mm  |
| Leveringseenheid                  | 1 st.  |

## Functies

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nettogewicht             | 5 kg  |
| Brutogewicht             | 5,74 kg   |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 2,47  |
| Douanetariefnummer       | 85365080  |
| ETIM 9                   | EC001046  |
| ECLASS 8.0               | 27371402  |
| Product omschrijving     | SV NH-zekeringlastscheiderstrook, DIN 3, 630 A, 800 V, 3-polig, bout M12, 185 mm, 1-polig schakelbaar, voor de inbouw van stroomtransformatoren |

## Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |