

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.910 Aansluitblok

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.910 - Aansluitblok

Voor het aansluiten van aders of gelamelleerd railkoper.

## Funcities

Bestelnr.	SV 9677.910
Product omschrijving	Voor het aansluiten van aders of gelamelleerd railkoper.
Materiaal	Plaatstaal, verzinkt E-Cu, vertind
Hoogte klemruimte	20 mm
Breedte klemruimte	80 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Nominale stroom max.	1.600 A
Afmetingen	Breedte: 98 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,9 kg
Brutogewicht	0,982 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Aansluitblok, 1-polig, voor raildikte 10 mm, maximaal 1600A, 690V, plaatstaal verzinkt, E-Cu vertind, boven-/onderaansluiting

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK