
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.428

Moduulkast

Staat: 4-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 9680.428 - Moduulkast Aanbouwkasten VX25

Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

Functies

Bestelnr.	VX 9680.428
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Achterwand Bodemplaten
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	34 kg
Brutogewicht	35 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Functies

Product omschrijving	VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 400x2200x800, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Certificaten	Oppervlak