

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.608

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.608 - Aanbouwkasten VX25 Moduulkast

Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

## Functies

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr.                          | VX 9680.608   |
| Materiaal                          | Plaatstaal, 1,5 mm  |
| Oppervlak                          | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak<br>Bodemplaten: verzinkt |
| Kleur                              | RAL 7035  |
| Levering                           | Kastframe<br>Achterwand<br>Bodemplaten  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen   |
| Test specification                 | IEC 61 439-1/-2<br>IEC 61 641   |
| Afmetingen                         | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 800 mm   |
| Leveringseenheid                   | 1 st.   |
| Nettogewicht                       | 44,7 kg   |
| Brutogewicht                       | 49,2 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 132,3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse           | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave        |
| Douanetariefnummer                 | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ECLASS 8.0                         | 27180101  |

# Funcities

---

Product omschrijving

VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 600x2000x800, plaatstaal, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Certificaten

Oppervlak