

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.621

Kabelnipler polyamid

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.621 - Kabelnipler polyamid

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2411.621
Fordeler	Nippel og motmutter sammen i en VE, sparer ekstra en for ekstra bestillingsarbeid og lagerplass. Klemmembraner for jevn stramming og avlastning for å beskytte kablene
Materiale	polyamid 6 Pakning: CR/NBR
Farge	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensjoner	Høyde: 28 mm
Gjenger	M20 x 1,5
Gjengelengde	10 mm
Min. kabelverrsnitt	6 mm
Maks. kabelverrsnitt	12 mm
Driftstemperaturområde	-30 °C...100 °C
torque	5,5 Nm
Nøkkelvidde	24 mm
Dimensjoner	Gjenger: M20 x 1,5 Gjengelengde: 10 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	50 stk.
Nettvekt	0,55 kg

Funksjoner

Bruttovekt	0,615 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ Kabelnippel polyamid, størrelse M20 x 1,5 for kabeldiameter 6-12 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
