

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.390

# Varmeelement for apparatskap

Stat: 02.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.390 - Varmeelement for apparatskap med vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. Utførelse med vifte. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.



## Funksjoner

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Art.nr                | SK 3105.390  |
| Produktbeskrivelse    | Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning.                           |
| Materiale             | Aluminium, eloksert  |
| Leveringsomfang       | PTC-varmeelement med vifte<br>Festemateriell   |
| Permanent varmeeffekt | Kontinuerlig varmeeffekt med vifte   |
| Integrert vifte       | Ja   |
| Henvisning            | For nøyaktig temperaturregulering i apparatskapet anbefales termostat<br>For å unngå kondens på enhetene anbefales det å bruke hygrostat for å regulere varmen<br>I større apparatskap oppnås en jevn varmefordeling best ved montering av flere varmeelementer med lavere effekt. |

# Funksjoner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Henvisning til best.nr.            | Bruk ved en driftstemperatur på -40 °C er mulig. En produsenterklæring er tilgjengelig på forespørsel. |
| Kontinuerlig varmeeffekt ved 10 °C | 400 W - 415 W  |
| Måledriftsspenning                 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Dimensjoner                        | Bredde: 103 mm<br>Høyde: 200 mm<br>Dybde: 103 mm   |
| Forberedt for sikring              | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A   |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529   | IP 20  |
| Kapslingsklasse                    | II (beskyttelsesisolert)   |
| Driftstemperaturområde             | -33 °C...65 °C   |
| Pakkeenhet                         | 1 stk.   |
| Nettovekt                          | 1 kg   |
| Bruttovekt                         | 1,192 kg   |
| Tolltariffnummer                   | 85162999   |
| ETIM 9                             | EC000737   |
| ETIM 8                             | EC000737   |
| ECLASS 8.0                         | 27180710   |
| Produktbeskrivelse                 | SK Varmeelementer, 400/415 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD:<br>103x200x103 mm                              |

# Godkjenninger

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | CSA<br>UR + C-UR (recognized)             |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |