

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3179.801

Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ S

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3179.801 - Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Blue e+ S kjøleenheter med den anerkjente Blue e+ teknologien sikrer høyeste energieffektivitet. Dette reduserer i tillegg CO₂-avtrykket til maskiner og systemer. Med ny design og mange smarte funksjoner.



Funksjoner

Art.nr	SK 3179.801
Utførelse	veggmontering
Fordeler	Bidrar til klimanøytral produksjon takket være gjennomsnittlig energisparing på 75 % og reduksjon av CO ₂ -avtrykket Kan brukes verden over takket være multispenningskapasitet og landsspesifikke godkjenninger Intelligent og enkel overvåking via IoT-grensesnittet Komfortabel betjening med Rittal Scan & Service-app
Materiale	Stålplate
General colour	RAL 7035
Farge	Skap: RAL 7035 Lamellgitter: RAL 7012
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest)
Opsjoner	For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.

Funksjoner

Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,52 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,32 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,32 kW
Måledriftsspenning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning	Følg montasjeanvisningene. Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene. Kan kun brukes i semi-utendørs områder (se instruksjoner for beskrivelse).
Henvisning til best.nr.	Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V)
Måleeffekt	0,36 kW
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 366,6 m ³ /h Innvendig kretsløp: 366,6 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,03 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 570 mm Dybde: 199 mm
Nødvendig montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 280 mm Utsparringshøyde: 550 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Indre kretsløp IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Menge: 0,16 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,1 t
Temperaturregulering	e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	-20 °C...60 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C

Funksjoner

Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)	3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe	-20 °C...45 °C
Innstillingsområde	20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,26 kW Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,26 kW Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,31 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,31 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	32 bar
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	12,84 kg
Bruttovekt	13,84 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ S kjøleaggregat, veggmontert, 0,5 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 300×570×199 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Forklaringer	Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation PCF-declaration