



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.520 Opzetmodule

Staat: 4-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.520 - Opzetmoduul voor VX

Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde.



## Funcities

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | VX 8618.520                                                                                                                                                                                             |
| Product omschrijving                | Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde. |
| Materiaal                           | Plaatstaal, 1,5 mm                                                                                                                                                                                      |
| Oppervlak                           | Gelakt, structuurlak                                                                                                                                                                                    |
| Kleur                               | RAL 7035                                                                                                                                                                                                |
| Levering                            | Framemoduul<br>2 plinten voor/achter<br>8 plaatdeelhouders met automatische potentiaalvereffening<br>Incl. bevestigingsmateriaal                                                                        |
| Afmetingen                          | Hoogte: 200 mm                                                                                                                                                                                          |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55                                                                                                                                                                                                   |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                       |

# Funcities

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Geschikt voor        | Behuizingstype: VX<br>Breedte: = 1.000 mm<br>Diepte: = 600 mm |
| Leveringseenheid     | 1 st.                                                         |
| Nettogewicht         | 15 kg                                                         |
| Brutogewicht         | 16,18 kg                                                      |
| Douanetariefnummer   | 94039910                                                      |
| ETIM 9               | EC000744                                                      |
| ECLASS 8.0           | 27182405                                                      |
| Product omschrijving | VX-opzetmoduul, voor BD: 1000 x 600 mm                        |

# Goedkeuringen

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTТА |
|---------------|----------------------------------------|