
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8660.004

# Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter

Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.004 - Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met plinten voor een flexibele kabelinvoer.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8660.004 |
| Voordelen | Betrouwbaar – zeer hoge stabiliteit van de sokkel<br>Flexibel – talrijke mogelijkheden voor interieuropbouw met de VX-toebehoren<br>Gemakkelijk – koppelplaatsen gelijk uitgelijnd |
| Materiaal | Sokkelhoekstuk: plaatstaal<br>Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal<br>Hoek- en koppelafdekking: kunststof |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | 4 hoekafdekkingen<br>Incl. bevestigingsmateriaal<br>4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog<br>2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog |
| Opmerking | Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel |
| Afmetingen | Hoogte: 100 mm |

# Functies

| | |
|---|---|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Breedte: = 850 mm |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
| Gewicht/VE | 5,55 kg |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 5,36 kg |
| Brutogewicht | 5,551 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 20 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Product omschrijving | Sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 850 mm, plaatstaal |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
| Verklaringen | PCF-declaration |