

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.100

Varmeveksler luft-vann

Stat: 15.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.100 - Varmeveksler luft-vann for takmontering

For montering på takflaten. Kjøleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Spesielt egnet for bruk i tøffe omgivelser. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter.



Funksjoner

| | |
|-------------------------------|--|
| Art.nr | SK 3209.100 |
| Utførelse | for takmontering Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn) |
| Produktbeskrivelse | Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Luft-/vann-varmeveksleren monteres på taket til et koblingsskap ved hjelp av fleksible vanntilkoblingsmuligheter. |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Pakning Festemateriell |
| Total kjøleeffekt | L 35 W 10 ved 400 l/h: 2,5 kW |
| Måledriftsspenning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Merkeeffekt Pel | Ved 50 Hz: 95 W Ved 60 Hz: 110 W |
| Driftsstrøm maks. | Ved 50 Hz: 0,4 A Ved 60 Hz: 0,48 A |
| Tillatt driftstrykk (p maks.) | 1: 10 bar |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | Pluggbar tilkoblingsklemmest |
| Driftssyklus | 100 % |
| Kjølemedium | Vann (spesifikasjon se Internett) |
| Vann-tilførselstemperatur | 1 °C...30 °C |
| Vanntilkoblinger | ½" slangetut G ¾" AG |
| Temperaturregulering | Basiskontroller (fabrikkinstilling +35 °C) |
| Driftstemperaturområde | 1 °C...70 °C |
| Dimensjoner | Bredde: 597 mm Høyde: 417 mm Dybde: 475 mm |
| Kapslingsgrad | IP 65 er mulig på forespørsel |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smertesikring: 4 A |
| Innstillingsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 33,25 kg |
| Bruttovekt | 35 kg |
| Tolltariffnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivelse | SK luft/vann-varmeveksler, takmontering, 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basiskontroller, vannførende deler: kobber/messing, BxHxD: 597 x 417 x 475 mm |

Godkjenninger

Godkjenninger

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Godkjenninger | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
