

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3209.500

## Varmeveksler luft-vann

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3209.500 - Varmeveksler luft-vann for takmontering

For montering på takflaten. Kjøleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Spesielt egnet for bruk i tøffe omgivelser. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter.



## Funksjoner

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Art.nr                        | SK 3209.500  |
| Utførelse                     | for takmontering<br>Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)   |
| Produktbeskrivelse            | Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Luft-/vann-varmeveksleren monteres på taket til et koblingsskap ved hjelp av fleksible vanntilkoblingsmuligheter. |
| Farge                         | RAL 7035   |
| Leveringsomfang               | Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmelist)<br>Bormal<br>Pakning<br>Festemateriell   |
| Total kjøleeffekt             | L 35 W 10 ved 400 l/h: 2,5 kW  |
| Måledriftsspenning            | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Merkeeffekt Pel               | Ved 50 Hz: 95 W<br>Ved 60 Hz: 110 W  |
| Driftsstrøm maks.             | Ved 50 Hz: 0,4 A<br>Ved 60 Hz: 0,48 A  |
| Tillatt driftstrykk (p maks.) | 1: 10 bar  |

# Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)     | Pluggbar tilkoblingsklemmest   |
| Driftssyklus                    | 100 %  |
| Kjølemedium                     | Vann (spesifikasjon se Internett)  |
| Vann-tilførselstemperatur       | 1 °C...30 °C   |
| Vanntilkoblinger                | ½" slangetut<br>G ¾" AG  |
| Temperaturregulering            | e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)   |
| Driftstemperaturområde          | 1 °C...70 °C   |
| Dimensjoner                     | Bredde: 597 mm<br>Høyde: 417 mm<br>Dybde: 475 mm   |
| Kapslingsgrad                   | IP 65 er mulig på forespørsel  |
| Forberedt for sikring           | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A   |
| Innstillingsområde              | 20 °C...55 °C  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55  |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |
| Nettovekt                       | 32,3 kg  |
| Bruttovekt                      | 34 kg  |
| Tolltariffnummer                | 84158300   |
| ETIM 9                          | EC002515   |
| ETIM 8                          | EC002515   |
| ECLASS 8.0                      | 27180712   |
| Produktbeskrivelse              | SK Varmeveksler luft/vann, for takmontering, 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, e-Comfortkontroller, vannførende deler i kobber/messing, BHD: 597 x 417 x 475 mm |

# Godkjenninger

# Godkjenninger

---

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Godkjenninger | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring             |

---