

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.300 Blue e+ utgangsfiler

Stat: 07.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.300 - Blue e+ utgangsfiler

Sammen med den tilhørende filterviften brukes utgangsfileret til å lede bort varmetapet fra skapet, ventilere skapet og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette oppnås gjennom direkte tilførsel av omgivelsesluft, som må ligge under den tillatte temperaturen i skapet.



## Funksjoner

Art.nr	SK 3238.300
Utførelse	veggmontering
Fordeler	Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Montasje uten verktøy
Materiale	Plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utgangsfiler Foldefilter
Montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 124 mm Utsparringshøyde: 124 mm
Pakker for best.nr.	SK 3238.7xx
Dimensjoner	Bredde: 148,5 mm Høyde: 148,5 mm Dybde: 34,2 mm

# Funksjoner

Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,161 kg
Bruttvekt	0,206 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ utgangsfiler, for filtervifte 3238.7xx, BH 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035

# Godkjenninger

Godkjenninger	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	---