

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8686.000

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 23-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8686.000 - Aanbouwkasten VX25 Basiskast

De standaard in de kastenbouw: kastframe met één frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.



## Functies

|           |   |
|-----------|---|
| Bestelnr. | VX 8686.000   |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Dak: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm<br>Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm      |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak<br>Montageplaat en bodemplaat: verzinkt                                 |
| Kleur     | RAL 7035  |
| Levering  | Kastframe<br>Deur(en)<br>Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen<br>Dakplaat<br>Achterwand<br>Bodemplaten<br>Montageplaat<br>2 montagerails 18 x 39 mm<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard |

# Functies

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Afmetingen                         | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.800 mm<br>Diepte: 600 mm  |
| Afmetingen montageplaat (B x H)    | 499 mm x 1.696 mm  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55  |
| Beschermklasse NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Typekeuring volgens UL 50E         | Type 1<br>Type 12  |
| IK-code                            | IK10   |
| Aantal deuren                      | 1  |
| Basismateriaal                     | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid                   | 1 st.  |
| Nettogewicht                       | 88,76 kg   |
| Brutogewicht                       | 92,3 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 227,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse           | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer                 | 94032080   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ETIM 8                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Product omschrijving               | VX-aanbouwkasten, BHD: 600 x 1800 x 600 mm, plaatstaal, met montageplaat, één deur aan de voorzijde                      |

# Goedkeuringen

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certificaten

Oppervlak

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring  
Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK  
PCF-declaration