


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040 Tilkoblingslange

Stat: 12.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Tilkoblingslange

Fleksibel og avkortbar tilkoblingslange inkl. tosidig unionmutter for å / koble LCP-/LCU-en til en fast rørinstallasjon.

Funksjoner

Art.nr	SK 3311.040
Materiale	NBR (innvendig) med stålspiral og stoffinnlegg
Utførelse	Rack-kjøling
Lengde	1,8 m
Vanntilkoblinger	G 1½" IG
Driftstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)	16 bar
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	6,302 kg
Bruttovekt	6,779 kg
Tolltariffnummer	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK tilkoblingslange, for vanntilkobling oppe og nede, , for LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm