


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.770 OM-adapters

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.770 - OM-adapters met aansluitkabel

Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9340.770 |
| Uitvoering | met aansluitkabel |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 |
| Aansluitdraden (AWG) | AWG 10 |
| Nominale stroom max. | 32 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Lengte aansluitkabel | 165 mm |
| Montagerailtype | Frame, 1 x TS 45D, PinBlock |
| Aantal polen | 3-polig |
| PinBlock | Ja |
| Framesteun | Ja |
| Afmetingen | Breedte: 45 mm Hoogte: 272 mm |
| Montagerails aantal/hoogte | 1 / 10 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Frame (B x H) | 45 mm x 237 mm |
| Toelatingen | UL |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,28 kg |
| Brutogewicht | 0,32 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,077 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, frame 45x237 mm BxH, met 1 DIN-rail, 1 pin blok, met aansluitdraden AWG 10 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |