

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.820 Dubbele aders

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.820 - Dubbele aders voor OM-adapters met veerdrukklem 2,5 – 16 mm²

Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter.



Functies

Bestelnr.	SV 9340.820
Product omschrijving	Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter.
Materiaal	Isolatie PVC Temperatuurbestendig tot 105 °C Aders aan beide zijden ultrasoon gelast
AWG	AWG 10 = 5,26 mm ² × 6 mm ²
Opmerking	AWG = American Wire Gauges
Afmetingen	Lengte: 140 mm, 250 mm
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	0,138 kg
Brutogewicht	0,16 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,013
Douanetariefnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613

Functies

Product omschrijving

SV Dubbele aders voor OM-adapters, AWG10 6mm², L1=140 mm,
L2=250 mm, PVC, tot 105°C

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK